

**GRESSEL**  
Spanntechnik**Precyzyjna giętarka kątowna, komplet, z osprzętem, maks. wysokość mierzonego przedmiotu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	823600 100
GTIN	2050001933072
Klasa artykułu	86K

**Opis****Wykonanie:**

Łatwa w obsłudze i wydajna giętarka do dokładnego gięcia różnych profili pod kątem do 180°. Bezpieczne i mocne mocowanie profili. Powtarzalne gięcie dzięki precyzyjnym przyrządom do gięcia i mocowania. **Ograniczniki kątowe i wzdluzne umożliwiające szybką pracę** i dokładne gięcie. Płynna praca również w wypadku pełnych profili, dzięki **obrotowemu talerzowi na łożyskach igiełkowych** (wielk. 60 i 100).

**Zastosowanie:**

Dokładne i łatwe w obsłudze gięcie na zimno i na gorąco (kąt gięcia 0 – 180°), zarówno z użyciem progu gnącego pod kątem ostrym, jak i różnych promieni gięcia.

**Pasuje do :**

Stół warsztatowy

**w dostawie::**

1 próg gnący (r = 2 mm), 90° nr 823603, wielk. 2, 1 ogranicznik kąta, 1 ogranicznik długości, 1 dźwignia obsługi.

**wskazówka:**

Inne progi gnące zob. nr 823601 – 823604.

szerokość: 465 mm

głębokość: 240 mm

wysokość: 205 mm

maks. grubość giętego płaskownika (na zimno): 100×7 / 18×18 mm

maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco): 100×10 / 22×22 mm

maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) Ø: 18 mm

**Opis techniczny**

Maks. wysokość mierzonego przedmiotu	100 mm
maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) Ø	18 mm
głębokość	240 mm
maks. grubość giętego płaskownika (na zimno)	100×7 / 18×18 mm
masa	43,9 kg
wysokość	205 mm
maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco)	100×10 / 22×22 mm
szerokość	465 mm

## Akcesoria

Zginadło Promień 10	823603 10
Zginadło Promień 5	823603 5
Zginadło Promień 15	823603 15
Sprzączka dodatkowa	823604
Zginadło Promień 2	823603 2