



**Płótno ścierne (A), brązowe, bardzo elastyczne KK 114 F, 230×280 mm, ziarnistość: 600**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	556900 600
GTIN	4002748327452
Klasa artykułu	56V

## Opis

### Wykonanie:

Gęsto tkane, solidne i **wysokoelastyczne** płótno bawełniane (odporne na olej i naftę) z równomierną powłoką ścierniwa korundowego wiązanego żywicą syntetyczną **korund normalny (A)**. Idealne dostosowanie do obrabianego detalu. **Nie strzępi się, wysoka efektywność i trwałość.** Wymiary arkuszy 230×280 mm.

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi. Typ **Starcke 531 JFF, bardzo elastyczny, zwłaszcza do szlifowania armatury.**

### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, głównie do szlifowania ręcznego (gumowy klocek szlifierski zob. art. nr 557600).

## Opis techniczny

ziarnistość	polerska
ziarnistość	600
oznaczenie producenta	Starcke 531 JFF,
Seria	KK114F
Materiały ścierne	Korund zwykły

oznaczenie ziarnistości	A
Szerokość arkusza papieru ściernego	280 mm
Długość arkusza papieru ściernego	230 mm
Atrybut nazwy produktu	230×280 mm
Rodzaj produktu	Płócienne taśmy ścierne

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		

### Akcesoria

Gumowy klocek szlifierski	557600
Osełka stalowa	556950