



Oprawki napędzane kątowe, listwa TOEM, ER32, Typ: 40-32-LIK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319947 40-32-LIK
GTIN	4045197877208
Klasa artykułu	31W

Opis

Wykonanie:

Listwa ogranicznikowa (42,5-TOEM).

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC **DMG Gildemeister CTX** z głowicą rewolwerową **Sauter**. Sprzęgło napędowe **DIN 5480**. Mocowanie narzędzi w AGW za pomocą tulejki zaciskowej ER z nakrętką zewnętrzną albo systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne za pomocą rurki chłodziwa, chłodzenie wewnętrzne narzędzia centralnie przez wrzeciono. Maksymalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹. Stosowanie na **rewolwerach o osi pionowej**. Wersja lewa, tzn. obróbka w kierunku wrzeciona głównego. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym maks. 70 barów.

Zalety:

- **konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciężaru i geometrii**
- **bezpieczeństwo procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, długotrwałość**
- **przenoszenie wysokich momentów obrotowych**
- **100% kontrola – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia**
- **chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowane i opatentowane uszczelnienie.**

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. Przy braku miejsca (do mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do :

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itp. z DIN 5480.

w dostawie::

AGW do tulei zaciskowej: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie wkładki i oprawki Varia VX nr 319802-319888, oprawki do głowic ER nr 308941-309878, klucze mocujące ER nr 309680-309745.

wskazówka:

- **inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie: www.hoffmann.ews-tools.com,**
- **narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa $\leq 50\mu\text{m}$,**
- **zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6Nm).**

Wielkość VDI: 40

Uchwyt narzędziowy: ER32

l_1 : 138 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 72 mm

h_1 : 76 mm

x: 100 mm

chłodzenie: wewn.

Opis techniczny

chłodzenie	wewn.
x	100 mm
l_1	138 mm
h_1	76 mm
b_1	85 mm
b_2	72 mm
uchwyt	ER32
Wielkość VDI	40
Uchwyt narzędziowy	ER32

Akcesoria

Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX4 do tulejek zaciskowych ER 32 ER

319804 32

Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX3 do tulejek zaciskowych ER 32 ER

319802 32

