

Garant**Oprawki eco do toczenia wzdłużnego BMT, BMT: 55/E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar. Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Opis techniczny

Pasujące maszyny	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe