

**Garant****Oprawki eco do planowania BMT, BMT: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319886 60
GTIN	4045197877390
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych. Wysokiej jakości stopowe stale do nawęglania - utwardzane cieplnie HRC 58 ± 2. Najwyższa precyzja - powierzchnia przylegania i powierzchnia funkcjonalna szlifowane. Płyta dociskowa na sprężynach w celu równomiernego zacisku noży tokarskich. Perfekcyjna koncepcja do tokarek. Z zabezpieczonymi kulistymi dyszami rozpryskowymi do 80 bar. Czerniona dla lepszej ochrony antykorozyjnej.

**Zastosowanie:**

głównie do obróbki wewnętrznej.

x: 100 mm

L<sub>1</sub>: 94 mm

L<sub>2</sub>: 84 mm

b<sub>2</sub>: 70 mm

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 108 mm

**Opis techniczny**

$b_2$	70 mm
Pasujące maszyny	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
$L_2$	84 mm
$h_1$	25 mm
$L_1$	94 mm
$h_2$	108 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe