

Garant**Uchwyt poprzeczny Eco BMT, BMT: 55/E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

Wysoko-precyzyjne uchwyty dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i współpracującym. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar. Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia takich jak GARANT Eco, a także do innych systemów. Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zastosowanie:

głównie do obróbki wewnętrznej.

Opis techniczny

L_2	64 mm
h_1	20 mm
b_2	45 mm
x	95 mm

Pasujące maszyny	Emag VL, Emag VT
L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe