

**Garant****Uchwyt wytaczaka, BMT: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319888 40
GTIN	4045197877437
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Wysokiej jakości stopowe stale – utwardzane dyfuzyjnie HRC  $58 \pm 2$ . Najwyższa precyzja – powierzchnie oporowe i funkcyjne szlifowane. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce. Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 barów. Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wewnętrznej z uchwytem wytaczaka lub wiertłem płytek skrawających.

Z: 65 mm

x: 100 mm

$l_1$ : 125 mm

$d_a$ : 32 mm

$L_1$ : 70 mm

$L_2$ : 62 mm

**Opis techniczny**

$d_a$	32 mm
-------	-------

Pasujące maszyny	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L <sub>1</sub>	70 mm
x	100 mm
L <sub>3</sub>	10 mm
L <sub>2</sub>	62 mm
Z	65 mm
l <sub>1</sub>	125 mm
h <sub>1</sub>	78 mm
Rodzaj produktu	Oprawki nożowe