


**STARCKE®****Krażki ścierne tkaninowe mocowane na rzepy (ZA), Ø 115 mm, ziarnistość: 120**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	567605 120
GTIN	4002748779893
Klasa artykułu	56Z

## Opis

### Wykonanie:

**Szczególnie wytrzymałe** krążki ścierne do mocowania na rzepy 341XK, na **wzmocnionym, odpornym na rozrywanie podłożu z tkaniny bawełnianej**. Nowe spoiwo z korundem cyrkonowym (ZA).

**Spód krążka jest laminowany welurem pętelkowym**, w połączeniu z **talerzami mocowanymi na rzepy**, np. nr **567760 są samoprzyczepne**. Do szybkiej wymiany krążków.

### Zastosowanie:

Na **szlifierkach kątowych** lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maks. prędkość robocza **40 m/s**.

Różnorodne zastosowanie do **szlifowania zgrubnego i dokładnego metali**.

### wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857, wielk.125 i wielk.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902 – 566950. System do szlifowania małych powierzchni Ø 50 mm i Ø 75 mm zob. od nr 554005.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

## Opis techniczny

ziarnistość	120
-------------	-----

Ø tarczy	115 mm
oznaczenie producenta	341XK
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 115 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa	40 m/s

## Akcesoria

Talerze polerskie mocowane na rzepy, M14 Ø zewnętrzna 115 mm	567762 115
Talerze szlifierskie mocowane na rzepy, M14 Ø zewnętrzna 115 mm	567760 115