



Wodoszczelne walizki „Explorer“, Typ: 5326



Dane zamówienia

Numer katalogowy	692930 5326
GTIN	8024482177014
Klasa artykułu	64A

Opis

Wykonanie:

Stabilna walizka z tworzywa o wysokiej udarowości, wyłożona kostkami z pianki z tworzywa sztucznego. Zamykana na kłódkę nr 085830–085875. Duża grubość ścianek zapewnia wysoką sztywność. Szczelne i odporne na działanie czynników chemicznych. Odporność na temperaturę w zakresie od -33°C do 90°C.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do zabezpieczenia, opakowania i transportu delikatnych części i przyrządów.

wskazówka:

Na zapytanie ofertowe można otrzymać walizki o wielu innych wielkościach i wariantach wyposażenia.

Opis techniczny

pojemność	53 l
masa	11,3 kg

wysokość zewnętrzna	292 mm
szerokość wewnętrzna	405 mm
szerokość zewnętrzna	475 mm
wysokość wewnętrzna	250 mm
Liczba kół	2
długość wewnętrzna	538 mm
długość zewnętrzna	627 mm
maks. obciążenie	37,2 kg
liczba zamknięć	4
liczba bocznych uchwytów	2
stopień ochrony IP	IP 67
właściwości walizki	do układania w stosy
właściwości walizki	odporne na uderzenia
właściwości walizki	Nadające się do transportu lotniczego
Rodzaj produktu	System do transportu narzędzi