

**Krażki ścierne mocowane na rzepy 237AA (A), Ø 125 mm, ziarnistość: 280****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	567726 280
GTIN	2050001694232
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Spód krążka jest laminowany welurem pętłkowym, w połączeniu z talerzami mocowanymi na rzepy, np. nr 567760 są samoprzyczepne. Do szybkiej wymiany krążków.

237AA Trizact™ z ziarnem ostrosłupowym o drobnej strukturze, złożonym z małych cząstek tlenku aluminium (A).

Zastosowanie:

Na **szlifierkach kątowych** lub mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maks. prędkość robocza **40 m/s**.

Do **dokładnej i równomiernej obróbki szlifierskiej** wszystkich stali, stali stopowych, mosiądzu i stopów tytanu. Zwłaszcza do szlifowania kształtowego i przygotowania do polerowania.

wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902 – 566950. System do szlifowania małych powierzchni Ø 50 mm i Ø 75 mm zob. od nr 554005.

Opis techniczny

ziarnistość	280
-------------	-----

Karta danych

3M oznaczenie ziarnistości	A65
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie producenta	237AA Trizact™
Seria	237AA
Materiały ściernie	tlenek aluminium- cząstki mineralne (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa	40 m/s
Rodzaj produktu	Krażki ściernie mocowane na rzepy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/567726-280>