


**Zestaw bloków szlifierskich 24 szt., twarde, 100×68×26 mm, ziarnistość: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557540 100
GTIN	4046719251728
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Blok szlifierski twarde, ze zwiększoną wytrzymałością krawędzi. **Powlekany 4-stronnie** korundem (A).

Zalety:

- **Elastyczne, niezałamujące się, niefałdujące się.**
- **Wszystkie gąbki nadają się również do szlifowania na mokro.**
- **Niewielka skłonność do zatykania się, możliwość mycia.**

Zastosowanie:

Do okrawania oraz szlifowania powierzchni drewnianych, metalowych i lakierowanych.

Opis techniczny

ziarnistość	100
ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość	68 mm
wysokość	26 mm
długość	100 mm
Atrybut nazwy produktu	100×68×26 mm

liczba powlekanych powierzchni	4
liczba gąbek, arkuszy	24
Rodzaj produktu	Gąbki szlifierskie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		