



Papier ścierny, zestaw 50 - elementowy, bez perforacji, ziarnistość: 120



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557571 120
GTIN	4002748356230
Klasa artykułu	56Z

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny (542B7 / 542C7) z korundu, ziarno na zawierającym lateks, elastycznym papierze B lub C. **Spód z mocowaniem na rzepy**, w celu szybkiej wymiany arkuszy i większej wytrzymałości na rozdieranie.

Zalety:

Papier ścierny do obróbki drewna / lakieru.

- **doskonała przyczepność ziarna - długa trwałość, nie powoduje uszkodzeń powierzchni przez przedwczesne wyłamywanie ścierniwa**
- **dotatki zapobiegające osiadaniu pyłu chronią przed przywieraniem pyłu szlifierskiego**
- **wysokogatunkowe ziarno korundowe zapewnia maks. wydajność szlifowania aż do końca.**

Zastosowanie:

Do obróbki ręcznej za pomocą klocków do szlifowania nr 557550 wielk. 140.

Szlifowanie powłok podkładowych, wypełniaczy, lakierów nawierzchniowych, zadziórów, nadawanie szorstkości częściom z tworzyw sztucznych i do ogólnej obróbki drewna.

Opis techniczny

ziarnistość	120
ziarnistość	średnie
szerokość	67 mm

Karta danych

długość	140 mm
Rodzaj produktu	Papier ścierny na rzep

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/557571-120>