

Garant

Zestaw precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych, długich, nr 150377, w kasecie 90°, TiAlN, Liczba pogłębiaczy: 6

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150375 6
GTIN	4045197912220
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe nr 150377, **z długim chwytem.**

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez korbów do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.**

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu frezującym: wielk. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

w dostawie::

6-elem. zestaw pogłębiaczy stożkowych w kasecie.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba pogłębiaczy	6
powłoka	TiAlN

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówna
norma	Norma zakładowa
chwyt	Kołek walcowy h9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 16,5 mm	150377 16,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 6,3 mm	150377 6,3
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 8,3 mm	150377 8,3
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 10,4 mm	150377 10,4
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 20,5 mm	150377 20,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, 90° Ø zewn. Dc 12,4 mm	150377 12,4