

KERN**Wagi dźwigowe typu HFB, maks. zakres ważenia: 300 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479436 300
GTIN	4045761111660
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Duża mobilność dzięki wewnętrznemu akumulatorowi (z optycznymi wskazaniem stanu naładowania). Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.

Wysokość cyfr 25 mm, drugi wskaźnik na tylnej ścianie. Czas pracy akumulatora: ok. 20 godzin.

w dostawie::

Pilot radiowy i 2 baterie nr 081556, wielk. LR3, zasilacz.

Kalibracja: Cena na zapytanie

odczyt: 100 g

dokładność względem wartości maksymalnej: 0,2 %

szerokość obudowy: 163 mm

głębokość obudowy: 126 mm

wysokość obudowy: 159 mm

długość całkowita: 390 mm

Opis techniczny

masa netto	2,2 kg
------------	--------

wysokość obudowy	159 mm
długość całkowita	390 mm
maks. zakres ważenia	0 - 300 kg
odczyt	100 g
temperatura otoczenia	0 - 40 °C
dokładność względem wartości maksymalnej	0,2 %
szerokość obudowy	163 mm
głębokość obudowy	126 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
wysokość cyfr	25 mm
oznaczenie producenta	HFB
czas pracy na zasilaniu z baterii	20 h
Rodzaj produktu	Waga zawieszana / dźwigowa

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
------------------------------	--------

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------