

**Garant****Noż do dłutowania, długi Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 12 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290350 12
GTIN	4045197880987
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Ważne:

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego 48 mm.)

### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita  $L_1$ : 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 12 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 161 mm

$\varnothing$  uchwyty płytki  $D_2$ : 30 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 15,5 mm

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min}$ : 33 mm

śruba: 290399 3

## Opis techniczny

Długość użyteczna $L_1$	161 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	12 mm

śruba	290399 3
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	33 mm
Przesunięcie osi $L_3$	15,5 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
R2	15 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	30 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

## Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------