

Garant**Noż do dłutowania, długi Ø DS 32 mm, od szerokości rowka m: 8mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	290353 8
GTIN	4045197881038
Klasa artykułu	29K

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 38,22 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	8 mm
śruba	290399 2
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	21,7 mm
Długość użyteczna L_1	100 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
\varnothing chwytu	32 mm
\varnothing uchwytu płytki D_1	20 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L1	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 2	290399 2
----------------------	----------