

Garant**Noż do dłutowania, długi Ø D1 32 mm, od szerokości rowka m: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290353 10
GTIN	4045197881045
Klasa artykułu	21U

Opis**Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 10 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 12 mm

Długość użyteczna L₁: 126 mmØ uchwyty płytki D₂: 25 mmPrzesunięcie osi L₃: 14 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 28 mm**Opis techniczny**

Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	28 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	29 mm

śruba	290399 3
odpowiednia do rowka o szerokości m	10 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	12 mm
Długość użyteczna L ₁	126 mm
Przesunięcie osi L ₃	14 mm
Ø chwytu	32 mm
R2	12,5 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Aksesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------