

Garant
Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 2 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	290355 2
GTIN	4045197881083
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 2 mm

Długość użyteczna L₁: 25 mm

Ø uchwytu płytki D₂: 6,5 mm

Przesunięcie osi L₃: 3,5 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 7,3 mm

śruba: 290399 1

Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	2 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	7,3 mm

śruba	290399 1
Długość użyteczna L ₁	25 mm
Przesunięcie osi L ₃	3,5 mm
Ø chwytu	25 mm
R2	3,25 mm
Ø uchwyty płytki D ₂	6,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 1	290399 1
----------------------	----------