

Garant**Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 10 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	290355 10
GTIN	4045197881144
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 10 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 12 mm

Długość użyteczna L_1 : 86 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 14 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 28 mm

Opis techniczny

śruba	290399 3
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	28 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	29 mm
Długość użyteczna L_1	86 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	10 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	12 mm
Przesunięcie osi L_3	14 mm
\varnothing chwytu	25 mm
R2	12,5 mm
\varnothing uchwytu płytki D_2	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L_1	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------