

**Garant****Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 32 mm, od szerokości rowka m: 6 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290358 6
GTIN	4045197881205
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Ważne:

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego 48 mm.)

### wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita  $L_1$ : 100 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 6 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 8 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 56 mm

$\varnothing$  uchwytu płytki  $D_2$ : 16 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

Minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min}$ : 18 mm

## Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	6 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	8 mm

Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	18 mm
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$	19 mm
Długość użyteczna $L_1$	56 mm
śruba	290399 2
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
$\varnothing$ chwytu	32 mm
R2	8 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki $D_2$	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita $L_1$	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

## Akcesoria

śruba mocująca Typ 2	290399 2
----------------------	----------