

Garant**Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 32 mm, od szerokości rowka m: 8 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	290358 8
GTIN	4045197881212
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 100 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 8 mm

Długość użyteczna L_1 : 68 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 22 mm

śruba: 290399 2

Opis techniczny

odpowiednia do rowka o szerokości m	8 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	22 mm

śruba	290399 2
Długość użyteczna L ₁	68 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm
Ø chwytu	32 mm
R2	10 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 2	290399 2
----------------------	----------