

Garant**Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 32 mm, od szerokości rowka m: 12 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 290358 12 |
| GTIN | 4045197881236 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 100 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 12 mm

Długość użyteczna L_1 : 104 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 30 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15,5 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} : 33 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} | 33 mm |
| odpowiednia do rowka o szerokości m | 12 mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Długość użyteczna L ₁ | 104 mm |
| śruba | 290399 3 |
| Przesunięcie osi L ₃ | 15,5 mm |
| Ø chwytu | 32 mm |
| R2 | 15 mm |
| Ø uchwytu płytki D ₂ | 30 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| dł. całkowita L ₁ | 100 mm |
| chwyt | chwyt uniwersalny |
| Rodzaj produktu | Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |

Akcesoria

| | |
|----------------------|----------|
| śruba mocująca Typ 3 | 290399 3 |
|----------------------|----------|