

Garant

Noże do dłutowania płytką skrawającą, standardowe Ø DS 32 mm, od szerokości rowka m: 14mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290358 14
GTIN	4045197881243
Klasa artykułu	29K

Opis**Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 38,22 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

Opis techniczny

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{\min}	38,22 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D_{\min}	38,58 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	14 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	16 mm
Długość użyteczna L_1	126 mm
śruba	290399 3

Przesunięcie osi L ₃	19,5 mm
Ø chwytu	32 mm
Ø uchwytu płytki D ₁	35 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L1	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------