

**Krażki wachlarzowe polerskie (filc), Ø 50,8 mm, Typ: MED****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554078 MED
GTIN	4045197880833
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Prostopadle ustawione paski filcowe (wysokość 10 mm).

Zastosowanie:

Zwiększona elastyczność polerowania. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

wskazówka:

Krażki wachlarzowe polerskie muszą być stosowane wraz z **pastami szlifierskimi i polerskimi**, jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa: 5-10 m/s.
stopień twardości: równiaki

Opis techniczny

Ø tarczy	50,8 mm
stopień twardości	równiaki
podłoże polerskie	filc
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm

Akcesoria

gumowy talerz szlifierski ze \emptyset chwytu 6 mm. miękkie \emptyset
zewnątrzna 50 mm

554091 50

Talerze szlifierskie gumowe, \emptyset chwytu 6 mm średnie \emptyset
zewnątrzna 50 mm

554092 50

Talerze szlifierskie z tworzywa sztucznego, \emptyset chwytu 6 mm
 \emptyset zewnętrzną 50 mm

554090 50

gumowy talerz szlifierski, o \emptyset chwytu 6 mm. półtwarde \emptyset
zewnątrzna 50 mm

554093 50

alerze szlifierskie gumowe, o \emptyset chwytu 6 mm twarde \emptyset
zewnątrzna 50 mm

554089 50