



Kombinerki masywne, polerowane, długość całkowita: 225 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	700440 225
GTIN	4003773013198
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	225 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	3 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	czernione, główka polerowana

nieiskrzący

nie