



Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701800 160
GTIN	4003773040729
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolacja według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 1,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	1,5 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia

chromowane

nieiskrzący

nie