



## Kombinerki masywne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	701910 200
GTIN	4045197501455
Klasa artykułu	71B

### Opis

#### Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Izolacja wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,8 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 2,2 mm

### Opis techniczny

do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,8 mm
długość całkowita	200 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-102
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	Nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Santoprene®
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie