

**Kombinerki wanadowe, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita:  
160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	701710 160
GTIN	4045197501400
Klasa artykułu	71B

**Opis****Wykonanie:**

Stal chromowo-wanadowa. Szczęki chwytnie ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. **Izolowane według DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene®.

**Norma:****DIN ISO 5746**

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2 mm

do cięcia drutu fortepianowego do  $\varnothing$ : 1,5 mm

**Opis techniczny**

do cięcia drutu fortepianowego do $\varnothing$	1,5 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2 mm
długość całkowita	160 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	ergonomicznie optymalne nasadki wielokomponentowe z chwytliwą powierzchnią Santoprene®
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie