

Garant**Oprawki termokurczliwe, HSK-E 40, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308028 16
GTIN	4045197882240
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

GARANT:powierzchnie czynne HSK obrobione.

- **stal żaroodporna**
- **możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm**
- **wielk. 3-5 do węglików spiekanych (HM), od wielk. 6 do HSS i HM**
- **wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca)**
- **z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiarów narzędzia na przyrządzie nastawczym).**

Zastosowanie:

Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410–302416. Przyrządy termoskurczowe nr 354210–304755.

wskazówka:

Bez przygotowania do rury chłodziwa.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 60 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	32 mm
-----------	-------

Ø D ₂	24 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
adapter	HSK-E 40
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Szafka dolna	354290
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16 mm	354236 12,1-16