

Garant**Wiertła do otworów pod kołki stożkowe, bez powłoki, Ø DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116310 10
GTIN	4045197029386
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Na obwodzie stożkowo wznoszące się ostrza z rowkami do łamania wiórów. Specjalnie obrobiona powierzchnia.

Zaleta:

Podczas jednego przejścia wywiercone zostają stożkowe otwory 1:50 pod kołki stożkowe wg norm ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

wskazówka:

Ø14;16;20;25 z chwytem MK dostarczany na zamówienie.

Opis techniczny

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,07 mm/obr,
największa Ø D ₂	13,74 mm
długość nakroju L ₁	5 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D _C	10 mm
Ø chwytu D _s	12,5 mm
długość całkowita L	245 mm
L ₂	175 mm
najmniejsza Ø D ₁	9,9 mm
Norma	DIN 1898 A
kąt wierzchołkowy	118 stopni

Karta danych

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS
Zbieżność stożka	1:50
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	24 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		