

HOLEX®

**Szczypce uniwersalne siłowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami,
Długość całkowita: 200 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	700445 200
GTIN	4045197882332
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.

Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 2,8 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,2 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	2,8 mm
norma	DIN ISO 5746
Uchwyt	z nasadkami na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).

materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	gładkie
nieiskrzący	nie