



Kombinerki masywne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 225 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	701900 225
GTIN	4003773010036
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego. Izolacja wg **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita	225 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,5 mm
do cięcia twardego drutu do \varnothing	3 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-102
norma	DIN ISO 5746

Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane
nieiskrzący	nie