



Wkrętaki dynamometryczne „Torsiometer”, maksymalny moment obrotowy: 600cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659200 600
GTIN	4018754118939
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny chwyt z drążkiem skrętnym jako elementem pomiarowym.

Skala ze wskazówką holowaną prawoskrętną.

Jednostki miary: cNm, lbfin

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	600 cNm
podziałka skali, 1 kreska =	20 cNm
wskaźnik	analogowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±4 %
uchwyty bitów	F 6,3
Zakres momentów obrotowych	120 - 600 cNm
Zakres momentów obrotowych	12 - 52 lbfin

Karta danych

masa	230 g
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	Wskazówka holowana
Regulacja załączenia	Nieprzestawialny
długość całkowita L	185 mm
metoda pomiarowa	moment obrotowy
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	Wskazujący
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
przełączalny odczyt	cNm
przełączalny odczyt	lbfin
Seria	TORSIOMETER 760
Kalibracja	O3
kierunek dociągania	Dociąganie w prawo i w lewo
możliwość protokolowania danych	nie
Technika pomiarowa	mechanicznie
sygnalizacja rozłączenia	Akustyczne
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/659200-600>