

**Pilniki trójkątne, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511100 100
GTIN	4009215017120
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie boki nakłuwane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form C**

Kształt: C

opis kształtu: trójkątny, zakończony półtępo

norma: DIN 7261

szerokość: 8,7 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
szerokość	8,7 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519550 100

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95
mm

519600 95

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80