

**Pilniki trójkątne, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511100 300
GTIN	4009215017274
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie boki nakłuwane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form C**

Kształt: C

opis kształtu: trójkątny, zakończony półtępo

norma: DIN 7261

szerokość: 21 mm

Opis techniczny

szerokość	21 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm

519400 160

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120