

**Pilniki trójkątne, nacięcie nr 2 , równiaki, długość bez trzonu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511200 100
GTIN	4009215017137
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie boki nakłuwane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form C

wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 511201.

norma: DIN 7261

szerokość: 8,7 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
szerokość	8,7 mm
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik warsztatowy

Aksesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm	519400 80
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95 mm	519600 95
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519550 100
Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90