

**Pilniki trójkątne, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	511300 200
GTIN	4009215017236
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Wszystkie boki nakłuwane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form C**

Kształt: C

opis kształtu: trójkątny, zakończony półtępo

norma: DIN 7261

szerokość: 15 mm

Opis techniczny

szerokość	15 mm
długość bez trzonu	200 mm
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	C
opis kształtu	trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519510 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519510 100

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110