

**Pilniki okrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	514100 250
GTIN	4009215017915
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form F**

Kształt: F

opis kształtu: okrągłe

norma: DIN 7261

średnica: 9,2 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
średnica	9,2 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	F
opis kształtu	okrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120