

Garant**Wiertła kręte VHM, bardzo krótkie, bez powłoki, Ø DC h7: 9,7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122100 9,7
GTIN	4045197039989
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).

Z taką samą Ø nominalną i chwytu.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia: długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o $1,5 \times \text{Ø}$ nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 6539

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: h7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 28,5 mm

długość całkowita L: 89 mm

Ø chwytu D_s : 9,7 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,14 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,14 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	43 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø nom. D_c	9,7 mm

tolerancje chwytu	h7
Tolerancja \varnothing nominalnej	h7
\varnothing chwytu D_s	9,7 mm
długość całkowita L	89 mm
norma	DIN 6539
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	28,5 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
typ	N
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	30 stopni
chwyt	Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte