

**Pilniki okrągłe,, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	514200 250
GTIN	4009215017922
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki **niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form F

wskazówka:

Wersja pilnika z uchwytem dostępna pod nr 514201.

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
średnica	9,2 mm
Atrybut nazwy produktu	nacięcie nr 2, równiaki
nacięcie	2
rodzaj nacięcia	Półprosty
Kształt	F
opis kształtu	okrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie
norma	DIN 7261

Rodzaj produktu

Pilnik warsztatowy

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		

AkcesoriaSzczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1
115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1
80X20 mm

576000 80X20

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1
100X25 mm

576000 100X25