

**Garant****Wiertła kręte długie z HSS/E VA, bez powłoki, Ø DC h8: 2,7 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 116070 2,7    |
| GTIN             | 4045197027269 |
| Klasa artykułu   | 11B           |

**Opis****Wykonanie:**

Szlifowane kształtowo. Normalna grubość i wznios rdzenia. Powierzchnia niepokryta. Wierzchołek o kształcie C.

**Zaleta:**

Do wierceń z tulejką wiertarską lub **w odsadzeniach.**

**Zalecenie:****Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

**wskazówka:**

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 62 mm

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 66 mm

długość całkowita L: 100 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 2,7 mm

posuw f w stali INOX <  $900 \text{ N/mm}^2$ : 0,02 mm/obr,

**Opis techniczny**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Długość rowków wiórowych $L_c$ | 66 mm |
| Liczba ostrzy Z                | 2     |

|  |                 |
|--|-----------------|
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>           | 0,02 mm/obr,    |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                                  | 2,7 mm          |
| Tolerancja Ø nominalnej                                | h8              |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                                | 2,7 mm          |
| długość całkowita L                                    | 100 mm          |
| norma  | DIN 340         |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L <sub>2</sub> | 62 mm           |
| kąt wierzchołkowy                                      | 130 stopni      |
| powłoka  | bez powłoki     |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                              | HSS E           |
| Kąt linii śrubowej                                     | 35-40 stopni    |
| chwyt  | Trzpień walcowy |
| chłodzenie wewnętrzne                                  | nie             |
| pierścień barwny                                       | niebieskie      |
| Rodzaj produktu  | Wiertła kręte   |