

**Pilniki nożowe, nacięcie nr 3 (gładzik), długość bez trzonu: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	518100 200
GTIN	4009215074833
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. **Pilniki specjalne** wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych. **Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość.**

Wszystkie boki nakłuwane.

Kształt: G

norma: DIN 7262

przekrój: 20×6,4 mm

Opis techniczny

przekrój	20×6,4 mm
długość bez trzonu	200 mm
Kształt	G
norma	DIN 7262

Akcesoria

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519550 110
Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm	519400 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm	519600 110
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm	519510 110
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519510 100