

**Pilniki tokarskie, nacięcie nr 2 (równiaki), długość bez trzonu: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	518200 300
GTIN	4009215007541
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki wstępne na pilniki są szlifowane i na specjalnych obrabiarkach otrzymują dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Gotowe pilniki mają idealny kształt zębów, dopasowany każdorazowo do rodzaju pilnika. Pilniki specjalne gwarantują gładką powierzchnię obrabianego materiału. **Pilniki specjalne** wytwarzane są za pomocą automatów precyzyjnych. **Zapewnia to ich dużą wydajność i trwałość.**

2 strony nacinane z nacięciem pojedynczym (lepsze odprowadzanie opiłków).

Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
przekrój	30x7 mm
Kształt	H
norma	DIN 7261
Rodzaj produktu	Pilnik tokarski

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		

Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się
Stal < 55 HRC	nadaje się
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo
INOX	nadaje się warunkowo
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się
CuZn	nadaje się
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się
drewniane	nadaje się warunkowo

Akcesoria

Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 100X25 mm	576000 100X25
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Szczotka do pilników Długość drutu L3×szerokość drutu L1 115X40 mm	576000 115X40