



## Ceramiczne płytki wzorcowe, klasa dokładności 1, wymiar nominalny: 1,2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	481060 1,2
GTIN	4045197154262
Klasa artykułu	41L

### Opis

#### Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego - tlenku cyrkonu ( $ZrO_2$ ). Inne wykonania jak nr 481250. Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 - o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 - o przekroju 35×9 mm.

- **klasa dokładności 1 jako wzorzec roboczy i nastawczy do produkcji i kontroli sprawdzianów**

Z przemysłowego materiału ceramicznego o wysokim stopniu czystości (dwutlenku cyrkonu  $ZrO_2$ ).

#### Zalety:

##### Idealne do codziennego użytku w produkcji:

- nierdzewne
- nie wymagają odtłuszczenia przed użyciem
- nie wymagają natłuszczenia po użyciu
- bardzo wysoka odporność na uderzenia
- twardość 2-krotnie wyższa od stali
- 10-krotnie większa odporność na ścieranie
- duża odporność na działanie ługów, kwasów, oleju, emulsji szlifierskich
- właściwości antymagnetyczne
- nie ulegają zacieraniu
- mała przewodność cieplna.

#### wskazówka:

Inne wielkości i klasy dokładności -- na zamówienie.

norma: DIN EN ISO 3650

Kalibracja: L2

**Opis techniczny**

wymiar nominalny	1,2 mm
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	1
materiał	Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO <sub>2</sub> )
Kalibracja	L2

**Usługi**

Kalibracja płytek wzorcowych stal./ceram. maks. długość 100 mm	018140 100
Kalibracja DAkKS Sprawdzian ceramiczny maks. długość 100 mm	018200 100