

Garant
Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 1,2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	160200 1,2
GTIN	4045197926371
Klasa artykułu	10N

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 1,181 - 1,32 mm

długość ostrzy L_c: 17 mm

Długość wysięgu L₁: 24 mm

długość całkowita L: 38 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	17 mm
Długość wysięgu L ₁	24 mm
długość całkowita L	38 mm
zakres Ø	1,181 - 1,32 mm
Ø nom. D _c	1,2 mm
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS

norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami