

Garant
Nóż do dłutowania, standardowy Ø D1 20 mm, od szerokości rowka m: 6 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	290354 6
GTIN	4045197926692
Klasa artykułu	21U

Opis

Ważne:

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 48 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L_1 : 50 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 6; 8 mm

Długość użyteczna L_1 : 56 mm

\varnothing uchwytu płytki D_2 : 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} : 18 mm

Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} : 19 mm

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	56 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	6; 8 mm

śruba	290399 2
Przesunięcie osi L ₃	9 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	18 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	19 mm
Ø chwytu	20 mm
R2	8 mm
Ø uchwytu płytki D ₂	16 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	50 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego