

Garant

Imadła 5-osiowe Xpent, Typ: 1S



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361100 1S
GTIN	4045197926906
Klasa artykułu	310

Opis

Wykonanie:

- **bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria,**
- **elastyczny, modułowy system mocowania,**
- **wszystkie powierzchnie funkcyjne hartowane i szlifowane,**
- **siła zacisku do 40 kN przy momencie obrotowym 90 Nm,**
- **oba moduły mocujące do indywidualnego pozycjonowania na szynie podstawowej,**
- **zmienny zakres mocowania i regulacji,**
- **dokładność powtórzeń < 0,01 mm,**
- **z otworami 18M16 dla systemu mocowania w punkcie zerowym ZeroClamp w punkcie zerowym, wymiar 200 mm.**

Zastosowanie:

Perfekcyjne do prawdziwej obróbki 5-stronnej.

W połączeniu z różnymi szczękami możliwe jest mocowanie konwencjonalne, na gładkiej powierzchni, jak i mocowanie półfabrykatów.

w dostawie::

Szyna podstawowa, wrzeciono, przedłużka wrzeciona, korba / wkrętak 6-kątny (w przypadku typu 1S), moduł mocujący stały, moduł mocujący mobilny.

Wyp. dodatkowe:

Moduły mocujące nr 361105 – 361110, szczęki środkowe nr 361111, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciono nr 361119, przedłużki wrzeciona nr 361120, łapy mocujące nr 361165, klucz dynamometryczny nr 656050, rozm. 120, nasadka wkrętakowa nr 643329, ogranicznik obrabianych przedmiotów nr 360094, szczeka nasadzana nr 361123 – 361138.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 361123 – 361137 i szczęki nasadzane nr 361140 – 361151 nie są objęte zakresem dostawy. W sytuacji montażowej S4 konieczna jest kolejna

przedłużka wrzeciona nr 361120. W celu zapewnienia doskonałego smarowania narzędzia zalecamy smar uniwersalny nr 083592 PLUS.

Opis techniczny

C ₁	77,5 mm
maksymalny moment obrotowy	90 Nm
zakres mocowania S4	286 - 386 mm
zakres mocowania S3	186 - 290 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xpent1-2
szerokość rowka n H7	20 mm
długość L	454 mm
szerokość B	125 mm
wysokość korpusu c	125,5 mm
wysokość h	45 mm
rozwarości kluczy	5 mm
rozwarości kluczy	10 mm
zakres mocowania S1	6 - 108 mm
masa	34 kg
zakres mocowania S2	104 - 208 mm
maks. siła mocująca do	40 kN
Seria	Xperia
Duża przedłużka wrzeciona	100
wersja	System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe