

**Garant****Noże eco krótkie, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260294 16/11
GTIN	4045197927132
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukieunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i większą niezawodność procesu technologicznego. Z chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

**wskazówka:**

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 319001 – 319886 lub przy długości chwytu < 125 mm dodatkowo nr 317900.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO chwytu: SDJCR/L 1616X11

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 29 mm

długość całkowita L: 74 mm

śruby mocujące: 269023 3

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 1
długość całkowita L	74 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1616X11
Wielkość chwytu	16 mm
wielk. płytki	11 mm
płytki podporowa	269007 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
śruby mocujące	269023 3
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	29 mm
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15