


**SNMM 120412, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251386 HB7140-1
GTIN	4045197928368
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMM 120412 HB7140-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 12 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 180 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	VR
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,4 - 1,2 mm/obr,

Gatunek	HB7140-1
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania $a_p$	2 - 12 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia