



Szczęki pomiarowe, para, z półokrągłym odsadzeniem, Ø odsadzenia pary końcówek: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	481900 16
GTIN	4030489220947
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Szczęki pomiarowe z półokrągłymi odsadzeniami wg DIN 861/2, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako pomoc nastawcza.

wskazówka:

Wersja z szerokimi szczękami do przyrządów do pomiaru wymiarów wewnętrznych nr 435180 i 435202 - na zamówienie.

maks. głębokość pomiaru: 20 mm

szerokość: 9 mm

wysokość: 9 mm

długość całkowita: 55 mm

Opis techniczny

długość całkowita	55 mm
szerokość	9 mm
Ø odsadzenia pary końcówek	16 mm
maks. głębokość pomiaru	20 mm
wysokość	9 mm

Usługi

Znakowanie opis laserowy

018940